

# Endoskopická maska

Endoskopická maska umožňuje bezpečnou kombinaci endoskopie a současné ventilace pacienta během fiberoptické intubace, bronchoskopie, gastroenterologie nebo transesofageální echokardiografie. Speciální membrána zajišťuje ideální utěsnění bronchoskopu nebo endotracheální kanyly. Tím zvyšuje komfort pacienta a usnadňuje práci lékaře.

Objednací  
informace

**Endoskopická maska** / na jedno použití,  
mat.: PVC

| vel. | membrána     | obj.č.    | bal. |
|------|--------------|-----------|------|
| 0    | 2.0 mm I.D.  | 30-40-000 | 6    |
| 1    | 2.0 mm I.D.  | 30-40-111 | 6    |
| 3    | 3.0 mm I.D.  | 30-40-333 | 6    |
| 3    | 5.0 mm I.D.  | 30-40-335 | 6    |
| 5    | 5.0 mm I.D.  | 30-40-555 | 6    |
| 5    | 10.0 mm I.D. | 30-40-777 | 6    |



**Fixační páska** / na jedno použití, mat.: Isopren

| Pacient | obj.č.    | bal. |
|---------|-----------|------|
| dospělý | 35-30-255 | 10   |



**Membrána** / na jedno použití, mat.: silikon

| otvor        | obj.č.    | bal. |
|--------------|-----------|------|
| 2.0 mm I.D.  | 30-40-121 | 5    |
| 3.0 mm I.D.  | 30-40-123 | 5    |
| 5.0 mm I.D.  | 30-40-125 | 5    |
| 10.0 mm I.D. | 30-40-127 | 5    |



**Kroužek s háčky Ø 32 mm** / na jedno použití,  
pro endoskopické masky, mat.: PA

| obj.č.    | bal. |
|-----------|------|
| 30-40-266 | 10   |



**Fixační páska** / pro opakované použití,  
mat.: silikon

| Pacient | obj.č.    | bal. |
|---------|-----------|------|
| dítě    | 35-70-155 | 10   |
| dospělý | 35-70-255 | 10   |



Doplňující  
informace



Video  
sonografie



Video  
endoskopie



Video  
fiberoptická intubace



Video  
sedace během gastrointestinální endoskopie

# Vodicí tubus pro endoskop

Lumen je dostatečně velký pro bronchoskop a ET kanylu. Délka je optimalizována k navedení ke glottis. Snadné vyjmutí po intubaci. Protiskusová vložka chrání drahé přístroje před poškozením.

Objednací  
informace

**Vodicí tubus pro endoskop** / na jedno použití, sterilní, mat.: EVA

| vel. | délka | obj.č.      | bal. |
|------|-------|-------------|------|
| 0    | 36 mm | 30-40-400-1 | 10   |
| 2    | 65 mm | 30-40-420-1 | 10   |
| 4    | 85 mm | 30-40-440-1 | 10   |

